

CROISSANCE VEGETATIVE
Pour les semis et les coupes
(18 heures de lumière)

FLORAISON
(12 heures de lumière)

SEMAINE

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COCO ou HYDRO



A

B

25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

F1 Extreme Booster



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Root Stimulator



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Bloom Stimulator



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Final Solution^{*1}



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Foliar Spray



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Pro Active (optionnel)



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Silica Power (optionnel)^{*3}



25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

30-40 ml

1,6 EC

1,6 EC

Ventilateur debout

25-35 ml

25-35 ml

30-40 ml

30-40 ml

25-35 ml

25-35 ml

1,6 EC

1,6 EC

30-40 ml

30-40 ml

1,8 EC

1,8 EC

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

35-45 ml

2,0-2,1EC

2,0-2,1EC

40-50 ml

40-50 ml

2,2 EC

2,2 EC

30-40 ml

30-40 ml